

飛沫感染予防に！

病院

介護
施設

子供
部屋

学習
塾

学校

保育
施設

旅行
出張

店舗

ペットボトルを差してスイッチを入れるだけ。
どこでもお手軽にお使いいただけます。

※ペットボトルは、当社では用意しておりません。
市販のペットボトル(300~500ml)をご使用ください。
(一部キャップの形状が合わないペットボトルがあります)

次亜塩素酸濃度
50ppm以下対応



除菌・消臭効果のある
次亜塩素酸濃度50ppm
以下の液剤に対応。

ムードランプ機能



暗い部屋では、内蔵の
ランプでムードある明
かりが楽しめます。

コンパクト収納



使わないときは、吹き
出しノズルを本体に収
納できます。

超音波式



超音波式なので、霧が
熱くならず、やけどの
心配がありません。



仕様

品名	超音波霧化器
品番	UD-10
霧化量	約70ml/h
連続霧化時間	約7時間(500mlペットボトル使用時)
電源	DC24V(付属アダプタ)
外形寸法	幅110×奥行65×高さ80mm
重量	0.29kg
コード長さ	1.7m
適合ペットボトル	300~500ml
付属品	ACアダプター、アダプターキャップ お手入れブラシ
本体価格	オープン
JANコード	4571117580144




カタログ上の
ご注意

- このカタログの記載内容は、2009年11月現在のものです。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※消耗品は、下記お問合せ先にてご購入ください。入手困難な場合は、直営ネットショップもございますので、ご利用ください。
※アロマ液・二酸化塩素溶液は、ご使用できません。

飛沫感染予防に！

貴方のパーソナルスペースを守る次亜塩素酸(50ppm以下)対応の6.5Lタンク超音波霧化器



仕様

品名	超音波霧化器
品番	UD-210
霧化量	約180ml/h
連続霧化時間	約36時間
電源	AC100V
消費電力	27W
外形寸法	幅355×奥行204×高さ335mm
重量	4.8kg
コード長さ	1.8m
タンク容量	6.5L
本体カラー	白
本体価格	オープン
JANコード	4571117580151



ツインノズル

病院

介護
施設

子供
部屋

学習
塾

学校

保育
施設

宿泊
施設

店舗

- 本製品は、病院・介護施設・ホテル・車両などの業務市場において、除菌・消臭・感染対策に利用されている「超音波霧化器」を製造/販売してきた当社が、次亜塩素酸(50ppm以下)対応の超音波振動子を家電メーカーへ供給することによってできたコラボレーション商品です。
- 液剤を製造・販売している企業、感染対策商品を販売したい企業、感染対策を実施したい企業の方々に最適な導入機種です。(液剤が無い場合は、当社取引企業をご紹介します)
- 湿度を必要とする場所には、「業務用超音波霧化器」もご用意しております。



カタログ上のご注意

- このカタログの記載内容は、2009年11月現在のものです。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

※消耗品は、下記お問合せ先にてご購入ください。入手困難な場合は、直営ネットショップもございますので、ご利用ください。
※アロマ液・二酸化塩素溶液は、ご使用できません。